

Garant

Inserto VBMT per finitura 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 160402



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3555 160402
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Raggio di curvatura	0,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,15 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Numero pezzi	50
Contenuto	261150 HB7120-1
Impiego principale	M
Codice ISO Inserto	VBMT 160402
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3555 160402