

Garant

Inserto VBMT per finitura 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3555 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	VBMT 160404
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Contenuto	261152 HB7120-1
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Numero pezzi	50
Impiego principale	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,

Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3555 160404