

**Garant****Disco abrasivo lamellare speed CER piatto, Ø 115 mm, Grana: 120****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG5234 120
GTIN	4067263136644
Classe articolo	GGN

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Grana ceramica autoaffilante (CER) di alta qualità per il massimo potere abrasivo e una minima pressione di contatto.**
- **Rivestimento abrasivo per la lavorazione a freddo.**
- **Robusto tessuto misto poliestere-cotone per garantire un livello di usura ideale e una maggiore stabilità nell'impiego sui bordi.**
- **Platobello ergonomico in plastica e poliestere con sistema antivibrazioni (retrattile).**
- **Massimi risultati con smerigliatrici angolari potenti.**

**speed** - disposizione in piano delle lamelle per un **alto volume di truciolatura per unità di tempo** e una durata elevata.

**Come n. art. 565234.**

**Uso:**

Smussatura precisa, lavorazione di bordi e lavorazione in piano.

**Descrizione tecnica**

Grana	120
Descrizione della forma	piatto
Contenuto	100
Ø Disco	115 mm
Ø Foro	22,23 mm
Materiale abrasivo	Grana ceramica (CER)
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Rivestimento abrasivo di raffreddamento	sì
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %

Attributo del nome del prodotto	Ø 115 mm
Ottimizzato per il materiale	INOX
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatta		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
Acciaio < 67 HRC	idonea		
INOX	idonea		
Ti	idonea		
GG(G)	idonea		
CuZn	limitatamente adatta		
Uni	idonea		
a secco	idonea		

## Accessori

Disco abrasivo lamellarespeed CER piatto Grana 120	565234 120
--	------------