

Garant

Inserto VCMT per finitura 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 110304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2867 110304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	50
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	VCMT 110304
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	261366 HB7010-2

Scheda tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2867 110304