

**Formato convenienza Inserto per finitura CNMG 30 pezzi HB7010-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2400 09T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	170 - 500 mm/min
Contenuto	250050 HB7010-2
Codice ISO Inserto	CNMG 09T304
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2400 09T304
