

Garant

Inserto VCMT per finitura 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 160402



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2867 160402
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	VCMT 160402
Contenuto	261370 HB7010-2
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tolleranza	M
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 mm/min

Scheda tecnica

Numero pezzi	50
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2867 160402