

Garant**Inserto VCMT per finitura 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 160404****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2867 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	VCMT 160404
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Tolleranza	M
Impiego principale	P
Contenuto	261372 HB7010-2
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Numero pezzi	50
Raggio di curvatura	0,2 mm

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2867 160404