

**Garant**

**Inserto VCMT per finitura 50 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 110304**



**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG2868 110304 |
| GTIN            | 4067263092278 |
| Classe articolo | GGN           |

**Descrizione tecnica**

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$        | 1,75 mm             |
| Materiale da taglio                              | HM                  |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 140 - 400 mm/min    |
| Contenuto                                        | 261366 HB7020-2     |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 2                   |
| Numero pezzi                                     | 50                  |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$        | 0,25 mm             |
| Tolleranza                                       | M                   |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,2 - 1,5 mm        |
| Impiego principale                               | P                   |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura            |
| Codice ISO Inserto                               | VCMT 110304         |
| Avanzamento f                                    | 0,07 - 0,25 mm/gir, |

## Scheda tecnica

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Raggio di curvatura  | 0,4 mm                 |
| Tipo                 | HB7020-2               |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Rompi-trucioli       | SS                     |
| Tipo di prodotto     | Inserto per tornitura  |

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2868 110304