

**Inserto DNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 150604****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2429 150604
GTIN	4067263092865
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3,75 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	130 - 370 mm/min
Contenuto	250760 HB7020-2
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Numero pezzi	50
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2429 150604
