

Garant

Inserto WNMG per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 080404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2982 080404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Contenuto	252068 HB7120-1
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tolleranza	M
Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	30
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm

Scheda tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2982 080404