

Garant**Fresa rotativa GARANT Master Uni – medio, HM, Modello: D1614****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG5220 D1614
GTIN	4067263135852
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:**

L'innovativa geometria dei denti consente un'elevata capacità di asportazione del truciolo e allo stesso tempo una **rotazione estremamente regolare e un'ottima facilità d'uso**.

La formazione ottimale dei trucioli (non appuntiti) consente di ottenere un'elevata qualità superficiale degli inserti di sgrossatura e finitura. Corrisponde al n. art. 540220.

- **Elevata asportazione di materiale.**
- **Rotazione regolare.**
- **Carico termico ridotto, durata maggiore, asportazione truciolo ottimizzata.**
- **Impiego universale su acciaio, INOX e alluminio.**

Ø codolo 6 mm.

Le frese rotative **GARANT** sono realizzate con tipi di metallo duro di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, da impiegare solo sulle più moderne macchine CN. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del codolo. In caso contrario, anche il gambo è in metallo duro.

Uso:

Sia per l'utilizzo manuale che per quello di tipo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, Lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Nota:

Materiali con pessima conducibilità termica: ridurre il numero di giri per impedire la lubrificazione ed evitare che la fresa rotativa si colori d'azzurro.

Descrizione tecnica

Descrizione della forma	Sfera
Contenuto	10
Tipo di dentatura	Dentatura irregolare
Ø Gambo	6 mm
Grado di finezza della dentatura	medio
Lunghezza complessiva	54 mm
Lunghezza della testina	14 mm
Serie	GARANT Master Uni
Ø Testa	16 mm
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Fresa rotativa

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatta		
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
INOX	idonea		
Ti	idonea		
GG(G)	idonea		
Uni	idonea		

Accessori

Fresa rotativa GARANT Master Uni – medio Modello D1614	540220 D1614
--	--------------