

**Inserto TNMG per finitura 50 pezzi, HBT020, Dimensione: 160404****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG3919 160404 |
| GTIN            | 4067263092278 |
| Classe articolo | GGN           |

**Descrizione tecnica**

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Rivestimento                                     | TiCN                   |
| Raggio di curvatura                              | 0,4 mm                 |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,5 - 2 mm             |
| Contenuto                                        | 251414 HBT020          |
| Codice ISO Inserto                               | TNMG 160404            |
| Impiego principale                               | P                      |
| Materiale da taglio                              | HM                     |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura               |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 120 - 330 mm/min       |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$        | 0,25 mm                |
| Avanzamento $f$                                  | 0,1 - 0,4 mm/gir,      |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 6                      |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$        | 4 mm                   |
| Numero pezzi                                     | 50                     |
| Tipo                                             | HBT020                 |
| Condizione di taglio                             | leggermente interrotto |
| Rompi-trucioli                                   | PF                     |
| Tipo di prodotto                                 | Inserto per tornitura  |

---

## **Prodotti correlati**

No Shop URL available for: GG3919 160404

---