

**Formato convenienza Inserto per finitura CNMG 30 pezzi HB7010-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2400 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4,25 mm
Contenuto	250060 HB7010-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	170 - 500 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2400 120408
