

**Colla ultrarapida, 20 g, Modello: SLOW****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3361 SLOW
GTIN	4067263137771
Classe articolo	00N

**Descrizione****Esecuzione:**

Impiego universale per incollare diversi materiali. Indurimento rapido e incollaggio pulito, quasi invisibile. Indurimento per umidificazione. a indurimento lento, elevata resistenza e potere riempitivo, adatto per **metalli e plastica dura e tutte le superfici/materiali assorbenti** (ad es. **pelle, legno, sughero**).

**Proprietà:**

Contenuto: 5 pezzi

**Nota:**

Non è disponibile in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.

**Descrizione tecnica**

Resistenza alla rottura per trazione	10 - 22 N/mm <sup>2</sup>
Capacità	20 ml
Durata dalla data di produzione	9 mese
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07: Punto esclamativo

Resistenza alla trazione	10 - 20 N/mm <sup>2</sup>
Viscosità dinamica	600 - 1500 mPas
Forma	liquido
Resistenza manuale secondo	20 - 50 s
Campo di impiego temperatura	-55 - 95 °C
Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Caratteristica	non si assorbe
Base chimica	Etilcianoacrilato
adatto per materiale	plastica
adatto per materiale	Metallo
adatto per materiale	Pelle
adatto per materiale	Sughero
adatto per materiale	Legno
adatto per materiale	materiali porosi
adatto per materiale	Gomma
Spessore	1,06 g/cm <sup>3</sup>
Colore	trasparente
Attributo del nome del prodotto	20 g
Tipo di prodotto	Colla superrapida

## Accessori

Colla ultrarapida Modello SLOW

083361 SLOW