

**Inserto DNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7035-2, Dimensione: 110404****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2430 110404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Contenuto	250752 HB7035-2
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 320 mm/min
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Numero pezzi	50
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2430 110404
