

Garant**Inserto CCMT per finitura 30 pezzi, HB7010-2, Dim.: 060204****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2800 060204
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 mm/min
Contenuto	260052 HB7010-2
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2800 060204