

Garant

Inserto VBMT per finitura 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 160408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3557 160408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Numero pezzi	50
Contenuto	261154 HB7140-2
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	VBMT 160408

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3557 160408