



Set di comparatori ad alta sensibilità, Numero di comparatori ad alta sensibilità: 3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434676 3
GTIN	2050002087088
Classe articolo	43A

Descrizione

Esecuzione:

Meccanismo autonomo supportato su cuscinetti in zaffiro, particolarmente robusto, progettato per l'area di produzione.

Minimo errore di inversione grazie alla punta di contatto montata su sfera priva di gioco.

Insensibile alle forze laterali.

Cassa monoblocco per garantire massima precisione e stabilità.

Protezione dagli urti mediante la leva di trasmissione che si solleva in caso di sovraccarico.

Forza di misura costante mediante la molla dell'asta.

Ampio sollevamento libero per un comodo inserimento dei pezzi. Collegamento per comando di sollevamento ad asta flessibile (accessori speciali).

Scala chiaramente leggibile.

2 tacche di tolleranza per impostare la deviazione consentita.

Testo didascalie:

Tacche di tolleranza

Attacco

per asta flessibile n. art. 434930

Microregolazione

Arrestabile (posizione zero).

Uso:

In combinazione con strumenti di alta precisione per i controlli di piccola o di grande serie.

Fornitura:

3 × comparatore ad alta sensibilità Millimess n. art. 434674 Dim. 50/1.

Accessori speciali:

Asta flessibile n. art. 434930.

Descrizione tecnica

Risoluzione	1 µm
Lunghezza	95 mm
Corsa libera	2,8 mm
Larghezza	63 mm
Forza di misura	1 N
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Taratura	C3
Altezza	20 mm
± intervallo di misurazione	50 µm
Norma	DIN 879
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Comparatore ad alta sensibilità

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/434676-3>