

**Formato convenienza Inserto per finitura CNMG 30 pezzi HB7020-2****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG2401 09T304 |
| GTIN            | 4067263092278 |
| Classe articolo | GGN           |

**Descrizione tecnica**

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 160 - 400 mm/min       |
| Contenuto                                        | 250050 HB7020-2        |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,3 - 2 mm             |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 4                      |
| Avanzamento $f$                                  | 0,1 - 0,4 mm/gir,      |
| Impiego principale                               | P                      |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$        | 3,25 mm                |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$        | 0,25 mm                |
| Materiale da taglio                              | HM                     |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura               |
| Raggio di curvatura                              | 0,4 mm                 |
| Codice ISO Inserto                               | CNMG 09T304            |
| Numero pezzi                                     | 30                     |
| Tipo                                             | HB7020-2               |
| Condizione di taglio                             | leggermente interrotto |
| Rompi-trucioli                                   | SS                     |
| Tipo di prodotto                                 | Inserto per tornitura  |

## **Prodotti correlati**

No Shop URL available for: GG2401 09T304

---