

**Garant****Inserto WNMG per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 060404**

## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG2983 060404 |
| GTIN            | 4067263094890 |
| Classe articolo | GGN           |

## Descrizione tecnica

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Profondità di taglio $a_{p \max.}$               | 2,75 mm           |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 6                 |
| Contenuto                                        | 252062 HB7130-2   |
| Avanzamento f                                    | 0,1 - 0,5 mm/gir, |
| Tolleranza                                       | M                 |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,5 - 4 mm        |
| Materiale da taglio                              | HM                |
| Raggio di curvatura                              | 0,4 mm            |
| Profondità di taglio $a_{p \min.}$               | 0,55 mm           |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 70 - 240 mm/min   |
| Codice ISO Inserto                               | WNMG 060404       |
| Rivestimento                                     | Con rivestimento  |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura          |
| Impiego principale                               | M                 |

## Scheda tecnica

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Numero pezzi         | 30                     |
| Tipo                 | HB7130-2               |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Rompi-trucioli       | VM                     |
| Tipo di prodotto     | Inserto per tornitura  |

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2983 060404