

**Formato convenienza Inserto per lavorazione media VNMG 30 pezzi HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3924 160404
GTIN	4067263843795
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Contenuto	251828 HBT020
Avanzamento f	0,1 - 0,45 mm/gir,
Rivestimento	TiCN
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	0,8 - 4 mm
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 mm/min
Codice ISO Inserto	VNMG 160404
Numero pezzi	30
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3924 160404
