



Inserto VCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7010-2, Dim.: 110304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2870 110304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tolleranza	M
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Contenuto	261454 HB7010-2
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	VCMT 110304
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2870 110304