



Formato convenienza Inserto per lavorazione media VNMG 30 pezzi HBT020

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3924 160408
GTIN	4067263093510
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,8 - 4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Codice ISO Inserto	VNMG 160408
Rivestimento	TiCN
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 mm/min
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Contenuto	251829 HBT020
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,45 mm/gir,
Numero pezzi	50
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3924 160408
