



Inserto VCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7010-2, Dim.: 160408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2870 160408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Contenuto	261459 HB7010-2
Codice ISO Inserto	VCMT 160408
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2870 160408