

Garant

Inserto VCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 110304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2871 110304
GTIN	4067263095972
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 350 mm/min
Tolleranza	M
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	VCMT 110304
Contenuto	261454 HB7020-2
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2871 110304