

Garant**Inserto VCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7035-2, Dimensione: 110304**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2872 110304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	VCMT 110304
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Contenuto	261454 HB7035-2
Tolleranza	M
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 290 mm/min
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2872 110304