

Garant
Portainseriti eco, corto, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/12 mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250013 25/12
GTIN	4045197649829
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: PCLNR/L 2525X12

Inserto adatto: CN.. 1204..

Ampiezza funzionale L₄: 32 mm

Lunghezza della testina L₁: 34 mm

Lunghezza complessiva L: 105,5 mm

Sottoplacchetta: 259031 11

Descrizione tecnica

Spina elastica	259046 1
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Codice ISO portautensile	PCLNR/L 2525X12
Leva	259015 3
Sottoplacchetta	259031 11

Misura inserto	12 mm
Lunghezza della testina L ₁	34 mm
Inserto adatto	CN.. 1204..
Vite per leva	259018 2
Dim. codolo	25 mm
Lunghezza complessiva L	105,5 mm
Tipo di impiego	sinistro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Leva Modello 3	259015 3
Sottoplacchetta Modello 11	259031 11
Vite della leva Modello 2	259018 2
Spina elastica Modello 1	259046 1