

Garant

Inserto VCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7035-2, Dimensione: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2872 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	VCMT 160404
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 290 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Tolleranza	M
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Contenuto	261458 HB7035-2
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2872 160404