



Apparecchio di asciugatura, Modello: 30



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	082005 30
GTIN	4250004103740
Classe articolo	04S

Descrizione

Esecuzione:

Gli apparecchi di asciugatura Elma Dry sono progettati per l'utilizzo nei settori di produzione, nelle officine e nell'ambito dell'assistenza tecnica. Dopo aver effettuato la pulizia nel bagno a ultrasuoni, i componenti puliti contenuti nel cestello Elma vengono lavati prima in Elma Sink (n. art. 082004) e poi asciugati in Elma Dry in modo semplice e comodo. Dotato di **ventole ad aria fredda e aria calda (70 °C)**, questo apparecchio permette di asciugare anche i componenti più delicati senza danneggiarli. Il funzionamento ad aria fredda consente inoltre di raffreddare rapidamente i componenti. Il coperchio è provvisto di fessure di aerazione che generano turbolenze d'aria alla massima potenza e disperdono l'aria umida verso l'esterno. Allo stesso tempo il coperchio garantisce un ridotto consumo energetico. Il **filtro antipolvere**, situato sul lato inferiore della base, è intercambiabile e impedisce che i componenti puliti si sporchino nuovamente con la polvere presente nell'aria ambiente (unità filtrante da 33 ppi). La disattivazione di sicurezza in caso di raggiungimento della temperatura limite rende gli apparecchi Elma Dry **estremamente sicuri e delicati sui materiali**.

Per:

Cestello n. art. 082101: Dim. 30

Fornitura:

Senza cestello. 1x Elma Dry 300, 1x coperchio, 1x cavo di rete con connettore per apparecchi a freddo (2 m di lunghezza), 1x manuale d'uso.

Nota:

I cestelli adatti si trovano al n. art. 082101.

Descrizione tecnica

Larghezza vaschetta di pulizia	270 mm
Lunghezza degli strumenti	568 mm
Interruttore On/Off	sì
Altezza degli strumenti	322 mm
Potenza assorbita	1140 W
Alimentazione	Alimentazione di rete
Lunghezza vaschetta di pulizia.	475 mm
Denominazione originale prodotto	Elma Dry 300
Peso	10,2 kg
Altezza vaschetta di pulizia	195 mm
Volume	30 l
Capacità di riscaldamento	1100 W
Larghezza degli strumenti	347 mm
Tensione nominale	220 - 240 V
Lunghezza cestello	475 mm
Portata d'aria	320 m ³ /h
Tempo di riscaldamento	~ 15 min
Temperatura massima	70 °C
carico massimo	12 kg
Tipo di prodotto	Apparecchio per pulizia