▼KYOCERa

DNGA 150604, PT600M, Campo di impiego: GG



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	255815 GG
GTIN	4960664545674
Classe articolo	25F

Descrizione

Esecuzione:

Inserti in ceramica con rivestimento MEGACOAT.

Tipo: PT600M Smusso: T02025

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm Avanzamento f: 0,15 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 550 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Velocità di taglio v _c applicazione principale	150 - 550 m/min
Campo di applicazione	GG
Avanzamento f	0,15 - 0,4 mm/gir,

Smusso	T02025
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a _p	0,5 - 2,5 mm
Tipo	PT600M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	Ceramica
Codice ISO Inserto	DNGA 150604
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Attributo del nome del prodotto	PT600M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura