

**Inserto DNMG per sgrossatura 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 150608****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2435 150608
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,75 mm
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 415 mm/min
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Contenuto	250862 HB7010-2
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	50
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2435 150608
