


VNGA 160404, PT600M, Campo di impiego: GG

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	255856 GG
GTIN	4960664546664
Classe articolo	25F

Descrizione
Esecuzione:

Inseri in ceramica con rivestimento **MEGACOAT**.

Tipo: PT600M

Smusso: T02025

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,15 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 550 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,15 - 0,4 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Campo di applicazione	GG

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 550 m/min
Smusso	T02025
Tipo	PT600M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	Ceramica
Codice ISO Inserto	VNGA 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Attributo del nome del prodotto	PT600M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura