

Garant

Inserto WNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 080412



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2985 080412
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Tolleranza	M
Numero pezzi	50
Raggio di curvatura	1,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,
Contenuto	252072 HB7120-1
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Impiego principale	M
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm

Scheda tecnica

Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080412
Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2985 080412