

**Formato convenienza Inserto per lavorazione media WNMG 30 pezzi HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3928 060404
GTIN	4067263093633
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,8 - 5 mm
Rivestimento	TiCN
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	252092 HBT020
Avanzamento f	0,1 - 0,45 mm/gir,
Codice ISO Inserto	WNMG 060404
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3928 060404
