

Garant

Inserto CCMT per finitura 30 pezzi, HB7020-2, Dim.: 09T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2801 09T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	260060 HB7020-2
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 400 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3,25 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2801 09T308