

Garant**Inserto VBMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 110304**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3560 110304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Codice ISO Inserto	VBMT 110304
Rivestimento	Con rivestimento
Raggio di curvatura	0,4 mm
Contenuto	261224 HB7140-2
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Tolleranza	M

Scheda tecnica

Numero pezzi	30
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3560 110304