

Garant**Inserto CCMT per finitura 30 pezzi, HB7020-2, Dim.: 120404****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2801 120404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 400 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 120404
Materiale da taglio	HM
Contenuto	260064 HB7020-2
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	P
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2801 120404