

Garant
Portainseriti eco, corto, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 16/12 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250012 16/12
GTIN	4045197648372
Classe articolo	21U

Descrizione
Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: PCLNR/L 1620X12

Inserto adatto: CN.. 1204..

Ampiezza funzionale L₄: 25 mm

Lunghezza della testina L₁: 34 mm

Lunghezza complessiva L: 81 mm

Sottoplacchetta: 259031 11

Descrizione tecnica

Inserto adatto	CN.. 1204..
Misura inserto	12 mm
Dim. codolo	16 mm
Codice ISO portautensile	PCLNR/L 1620X12
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm

Spina elastica	259046 1
Lunghezza della testina L ₁	34 mm
Vite per leva	259018 2
Sottoplacchetta	259031 11
Leva	259015 3
Lunghezza complessiva L	81 mm
Tipo di impiego	destro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Sottoplacchetta Modello 11	259031 11
Leva Modello 3	259015 3
Vite della leva Modello 2	259018 2
Spina elastica Modello 1	259046 1