

Portainserti con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250019 20/12
GTIN	4045197650016
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	20 mm
Misura inserto	12 mm
Sottoplacchetta	259031 2
Vite per leva	259018 2
Codice ISO portautensile	PCLNR/L 2020K12
Inserto adatto	CN 1204
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Lunghezza della testina L₁	28 mm
Set di molle	259044 2
Set spine elastiche	259047 2
Leva	259015 2
Lunghezza complessiva L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no

Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainserti con bloccaggio a staffa

Accessori

Sottoplacchetta Modello 2	259031 2
Leva Modello 2	259015 2
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Set di molle10 pezzi Modello 2	259044 2
Vite per leva Modello 2	259018 2