

**Formato convenienza Inserto per sgrossatura WNMG 30 pezzi HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3930 080408
GTIN	4067263093756
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Rivestimento	TiCN
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Contenuto	252224 HBT020
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,6 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Profondità di taglio a_p	1,8 - 6 mm
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PR
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3930 080408
