



Proiettore di profili PV-5110 con obiettivo, Modello: PV5110



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	493535 PV5110
GTIN	4550501341936
Classe articolo	44C

Descrizione

Esecuzione:

Proiettore di profili a luce diascopica ed episcopica per effettuare controlli precisi di pezzi grandi. **Robusto apparecchio a colonna** per un uso universale nei reparti di produzione e collaudo.

- **Obiettivo standard 10x. Obiettivi 5x, 20x, 50x e 100x su richiesta. Distorsione max. degli obiettivi 0,2%.**
- **Ø schermo ruotabile di 508 mm effettivi.**
- **Display digitale a LED incorporato per misurazioni degli angoli, commutabile in gradi / decimali.**
- **Sistema di illuminazione telecentrico per un'illuminazione uniforme del campo visivo e misurazioni esatte.**
- **Massiccio piano di riscontro a coordinate 380×250 mm, con bilance in vetro integrate.**
- **Garantisce buone possibilità di osservazione e una facile misurazione di lunghezze, angoli, curve, raggi e filettature ecc.**

Fornitura:

Incluso obiettivo 10x, piano di riscontro, illuminazione alogena, episcopica e diascopica, display digitale con visualizzazione angoli, cavo di allacciamento.

Accessori speciali:

Visualizzatore digitale n. art. 499356, pulitore per taglienti n. art. 354788.

Nota:

Scheda tecnica

Disponibili su richiesta ulteriori accessori speciali come obiettivi, supporto di centraggio inclinabile, prisma orizzontale, portautensili, dischi reticolari standard adatti, sensore per bordi con unità di misurazione QM-Data 200, programma software 2-D-Geopak, display digitale o copertura di protezione.

-Articolo con quotazione su richiesta.

Descrizione tecnica

Larghezza	1021 mm
Intervallo di misurazione asse X	200 mm
Intervallo di misurazione asse y	100 mm
Altezza	1520 mm
Peso	210 kg
Peso pezzo massimo	5 kg
Ø Schermo	508 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Lunghezza del piano di riscontro	380 mm
Risoluzione	0,001 mm
Lunghezza	738 mm
Larghezza del piano di riscontro	250 mm
Tipo di prodotto	Proiettore di profili