

**Formato convenienza Inserto per sgrossatura WNMG 30 pezzi HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3930 080412
GTIN	4067263093770
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Rivestimento	TiCN
Profondità di taglio a_p	1,8 - 6 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Avanzamento f	0,2 - 0,6 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Codice ISO Inserto	WNMG 080412
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	1,2 mm
Contenuto	252226 HBT020
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Impiego principale	P
Numero pezzi	30
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PR
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3930 080412
