

Garant

Inserto VCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7035-2, Dimensione: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2875 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Numero pezzi	50
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 290 mm/min
Tolleranza	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Contenuto	261458 HB7035-2
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Codice ISO Inserto	VCMT 160404

Scheda tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2875 160404