

Garant

Inserto CCMT per finitura 30 pezzi, HB7035-2, Dim.: 09T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2803 09T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 mm/min
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,4 mm
Contenuto	260058 HB7035-2
Numero pezzi	30
Tipo	HB7035-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2803 09T304