

Garant

Inserto WNMG per sgrossatura 30 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 080412



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2988 080412
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	1,5 mm
Codice ISO Inserto	WNMG 080412
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	30
Raggio di curvatura	1,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Contenuto	252210 HB7120-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Impiego principale	M
Tipo	HB7120-1

Scheda tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2988 080412