

Garant

Inserto WNMG per sgrossatura 30 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 080408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2989 080408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	30
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 mm/min
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Contenuto	252208 HB7130-2
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Impiego principale	M
Tipo	HB7130-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2989 080408