


Garant**CNMG 120404, Tipo: HB7415****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250058 HB7415
GTIN	4045197662958
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120404 HB7415 Tipo: HB7415
Rompitrucoli: TIS
Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm
Avanzamento f : 0,1 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 70 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	TIS
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Avanzamento f	0,1 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 70 m/min
Impiego principale	S

Tipo	HB7415
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura