



Inserto CCMT per finitura 50 pezzi, HBT020, Dimensione: 060202



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3933 060202
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	260082 HBT020
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 060202
Profondità di taglio a_p	0,4 - 2 mm
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	TiCN
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,15 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 330 mm/min
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	50

Scheda tecnica

Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3933 060202