



Inserto WNMG per sgrossatura 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 080408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2992 080408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	252208 HB7120-1
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	1,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Numero pezzi	50
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2992 080408