

Garant

Inserto WNMG per sgrossatura 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 080412



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2992 080412
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Contenuto	252210 HB7120-1
Codice ISO Inserto	WNMG 080412
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Raggio di curvatura	1,2 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	1,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Numero pezzi	50

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2992 080412